

miratap

ミラーボックス スミス

組立設置説明書

02-SMS01S-06

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

禁止 **実行** **注意**
お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

- 分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。
- 本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。
最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。
- コンセント、電源プラグに濡れた手で触らないでください。
漏電や感電のおそれがあります。
- ミラーボックスの据付は、壁面の木枠の位置や強度が十分であることを確認して設置説明書通り正しく行ってください。
- 電気工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
- コンセントは使用電力の合計が 1400W を超えないようにご使用ください。
合計 1400W を超えた場合、コンセント部およびコードが発熱して火災のおそれがあります。

注意


「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

- 扉が傾いたりガタついたときは、丁番のネジを締めなおしてください。
破損やケガをするおそれがあります。
- 浴室内など、高湿場所への設置はおやめください。
- ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。
破損やケガをするおそれがあります。
- ミラーボックスには水をかけたり、水ぶきはしないでください。
木が水を含み傷むおそれがあります。水で濡れた場合はすぐに拭き取ってください。
- 据付施工・調整時には必ず作業用手袋を着用してください。
ケガをするおそれがあります。
- 組立設置完了後は、がたつきやゆるみのないことを必ず確認してください。
落下しケガをするおそれがあります。
- ミラー扉に頭をぶつけないよう注意してください。
ケガをするおそれがあります。
- 設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。
- 三面鏡をご使用の場合は、隣合う鏡扉を同時に開けないでください。
扉同士が接触して破損し、ケガをするおそれがあります。
- 壁に不陸・ねじれ等がある場合は、必ず壁を施工しなおしてください。
鏡が歪んで映ることがあります。

1 各部の名称

◎スミス

※ 図は 900 サイズ



■ 付属品
皿タッピングネジ 4.0 × 60mm (ネジキャップ/ワッシャー付)
※ W600: 4 本 / W750: 6 本 / W900・W1200・W1500: 8 本

■ 耐荷重

耐荷重については、下記の重量をお守りください。
・棚板 1 枚につき 4kg まで
・ボックス全体 30kg まで

■ コンセント（※コンセントありのみ）

下記の使用電力をお守りください。
・2 口：合計 1400W まで

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず 2 人以上で手運びにて行ってください。
- ※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
- ※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
- ※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

- 設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。
- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 取付用下地の位置および寸法（桟木 45mm × 100mm 以上の強度のある硬い木材または 12mm 以上の合板）
- 商品の搬入経路を確保してください。

- ミラーなどを取付ける取付用下地（桟木 45mm × 100mm 以上または 12mm 以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。（取付用桟木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります）
- 据付調整時には必ず軍手を着用してください。

●ミラーボックス総重量 (kg)

幅	W600	W750	W900	W1200	W1500
重量	約 14kg	約 18kg	約 22kg	約 28kg	約 32kg

- 壁面の補強方法について
 - ミラーボックス本体の荷重は壁で支えています。取り付ける壁の仕様に合わせて事前に補強を入れてください。
 - ミラーボックスを取付用の墨に合わせて、皿タッピングネジ 4.0 × 60mm で壁面へ固定してください。
※ ネジキャップ・ワッシャーを必ず使用してください。

