

miratap

ミラーボックス

ステムズ／ ステムズミラーボックス LED

取扱説明書（保証書付） 02-STL02T-09

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

禁止 **実行** **注意**
お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

- 分解・改造はしないでください。**
思わぬ事故の原因になることがあります。
- のせすぎたり、重たい物を一カ所に集中させないで平均して乗せてください。**
変形するおそれがあります。
- ミラーボックスの据付は、壁面の木枠の位置や強度が十分であることを確認して設置説明書通り正しく行ってください。**
- 本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。**
最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。

注意 「傷害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

- 扉が傾いたりガタついたときは、丁番のねじを締めなおしてください。**
破損やケガをするおそれがあります。
- 浴室内など、高温場所への設置はおやめください。**
- 扉にぶら下がったり、大きく開けすぎたりしないでください。**
破損やケガをするおそれがあります。
- ミラーボックスには水をかけたり、水ぶきはしないでください。**
木が水を含み傷むおそれがあります。水で濡れた場合はすぐに拭き取ってください。
- ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。**
破損やケガをするおそれがあります。
- 棚板に規定重量以上の物を入れないでください。**
商品の歪み、破損・落下の原因になることがあります。

●ステムズ（照明無し）重量（kg）

幅	W600	W750	W900	W1200
重量	25kg	35kg	45kg	60kg


●ステムズ LED（照明付き）重量（kg）

幅	W600	W750	W900	W1200
重量	28kg	38kg	48kg	63kg

ステムズミラーボックス



ステムズミラーボックス LED



※ 1200W タイプのみティッシュ BOX スペースがあります。

棚板は各ボックスに 3 枚付属しています。棚の位置は可変式で高さを調整できます。
手がかりのスペース用にミラー扉がボックスより下に 20mm 長く、開閉しやすいよう設計されています。

2 お手入れ方法

●ボックス

- 汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシで取り除いてください。汚れを放置しているとシミやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

●扉（ミラー裏面）

- 普段のお手入れは柔らかい布でからぶきしてください。汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤を拭き取り、必ず乾いた布でからぶきしてください。

- 扉やボックスが濡れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。

- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつくおそれがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなるおそれがあります）
- 家具用ワックス、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色のおそれがあります）
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください。（剥がした後、汚れが残るおそれがあります）

- ミラーボックス内部での電気製品のご使用はおやめください。
発熱により故障や火災の原因になることがあります。

- 据付施工・調整時には必ず作業用手袋を着用してください。
ケガをするおそれがあります。

- ミラー扉に頭をぶつけないよう注意してください。
ケガをするおそれがあります。

- 三面鏡をご使用の場合は、隣合う鏡扉を同時に開けないでください。
扉同士が接触して破損し、ケガをするおそれがあります。

- 組立設置完了後は、がたつきやゆるみのないことを必ず確認してください。
落下しケガをするおそれがあります。


- 設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。

- 壁に不陸がある場合は、必ず壁を施工しなおしてください。

1 各部の名称

◎ステムズミラーボックス

※ 図は 900 サイズ



耐荷重については、下記の重量をお守りください。
・棚板 1 枚につき 4kg まで
・ミラーボックス 30kg まで

●ミラー

- ガラス用クリーナーや中性洗剤を塗布した柔らかい布で拭き取ってください。
トップに残った洗剤は固く絞った布で拭きとってください。

- ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。（表面に傷がついたり、割れてケガを負うおそれがあります）
- ミラーに熱湯や冷水をかけないでください。（急激な温度変化は、ミラーの破損の原因となり、ケガを負うおそれがあります）

3 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず **2 人以上** で手運びで行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。


《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上がりが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 取付用下地の位置および寸法（桟木 45mm×100mm 以上の強度のある硬い木材または厚み 12mm 以上の合板）
※ プラスターボード裏に取付下地が入る場合は、12.5mm 以下のプラスターボードをご使用ください。

- ミラーなどを取り付ける取付用下地（桟木 45mm×100mm 以上または 12mm 以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取り付けてください。（取付用桟木に十分なねじ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります）
- 据付調整時には必ず作業用手袋を着用してください。（ケガをするおそれがあります）

4 固定用ねじ穴位置



() 内寸法は LED タイプの場合を示す。



- 必ずキリなどで、下穴を開けてからねじ固定を行ってください。
- この固定位置はあくまでも参考位置です。不都合がある場合は任意の位置に動かしてください。

5 プラグ付コードの取出し (LED タイプ)


- 照明：直管 LED4.5W
- コンセント：1口 (1200W まで)
- 曇り止めヒーター付
- ※ 照明、曇り止めヒーター連動スイッチ

※プラグ付き配線コード (2m)

コード取出し用穴
10mm を開けてください。
※ 左右どちら側でも取出し
できます。
※ 配線を傷つけないように
開口してください。

※ 1) ● コンセント設置位置の目安

コード取出し位置	W600	W750	W900	W1200
右	1.5m 以内	1m 以内	1m 以内	0.8m 以内
左	1m 以内	1.5m 以内	1.5m 以内	1.5m 以内



照明 くもり 止め	1200W まで
-----------------	-------------

6 設置手順


《LED なしの場合》

- ① 丁番を取り外し、キャビネットから扉を外してください。
- ② キャビネットを壁に固定してください。
- ③ 再度扉を取り付けてください。




扉を取り外す必要がないときは、
さわらないでください。

取外し方




取付け方




《LED タイプの場合》

- ① 配線引出し口から、曇り止めヒーターの配線を端子接続部が見えるまで、キャビネット内部に引出してください。



- ② 端子を抜いた後、キャビネットから扉を取り外してください。

※ 端子を抜いてください。



- ③ 付属のねじで、キャビネットを壁に固定してください。(4 参照)

- ※ 必ずキリなどで下穴を開けてからねじで固定してください。
- ※ 配線コードの取出口を加工してください。(5 参照)

- ④ 再び扉をキャビネットに取り付け、曇り止めヒーターの端子を接続してください。
- ※ 端子を再接続する際、必ず同じ色のコード同士を接続してください。

- ⑤ 曇り止めヒーターの動作確認を行い、問題なければ配線を配線引出し口の中へ押し込んでください。

8 アフターサービス

保証書

品 名	ステムズミラーボックス LED	お名前	様
保証期間	お買い上げ日から 3 年	お住所	
お買い上げ日	年 月 日	お客様	
工事店	店 名 電 話	電 話	

※上記はお客様でご記入をお願いいたします (サービスを依頼される際にお役に立ちます)

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。
 - ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷
 - イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷
 - ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷
 - エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合
 - オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業 (扉の丁番調整など)
 - カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外 (例：車両・船舶への搭載、業務用など) に使用した場合の故障
 - キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷
 - ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷
 - ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源 (電圧・周波数) および外部ノイズなどに起因する不具合
 - コ) 消耗部品 (照明の管球・グローランプ・バッキン・カートリッジなど) の劣化に伴う故障および損傷
 - サ) 建築躯体の変形 (強度不足・ゆがみ) など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合
 - ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合
 - セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことによる不具合
 - ソ) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合
 - タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合
 - チ) 凍結による故障および損傷
 - ツ) 材料の性質上生じるもの (木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど)
 - テ) タバコの火、商品を傷める薬品 (有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど) の使用により発生した損傷
 - ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷
 - ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの
 - ニ) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの
 - ヌ) 保証書の提示が無い場合
 - ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合
 - ノ) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

廃棄処分について

廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

ホルムアルデヒド発散区分

1	商品名	ミラーボックス	6	ホルムアルデヒド 発散材料区分詳細	PB MDF 合板 接着剤	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆
2	製造企業名	株式会社 ミラタップ				
3	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共に F☆☆☆☆				
4	表示ルール	「住宅部品表示 ガイドライン」				
5	製造番号および年月日	キャビネット本体に貼付の検査証によりご確認ください。				

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

- お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>
TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096



- 取付け、設置後は必ず養生してください。
- 扉がズレたりした場合は別紙の方法で調整できます。(7 参照)
- 棚板の最大積載荷重は 4kg です。ボックス全体の総積載荷重は 30kg です。
- キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。
- LED タイプ固定の際、配線コードを傷つけないよう注意してください。
- 曇り止めヒーター端子の取り外しおよび接続は、必ず電源を切った状態で行ってください。

● 壁の補強方法について

- ミラーボックス本体の荷重は壁で支えています。取り付ける壁の仕様に合わせて事前に補強を入れてください。
- ミラーボックスを取付用の墨に合わせて、タッピングねじ 5.0 × 60 で壁面へ固定してください。
- ※ ねじキャップ・ワッシャーを必ず使用してください。

● 同梱部材


	A 皿 5.0 × 60 タッピングねじ	ワッシャー・ ねじキャップ	棚ダボ 前	棚ダボ 後
数量	8 本	8 ケ	18 ケ	18 ケ

7 設置後の調整

《扉丁番の調整》


微調整が必要な場合は、丁番のねじ①②③をまわして調整してください。

● 丁番の調整方法




このレバーには
触らないでください。
扉が外れるおそれがあります。

● 左右調整 (扉の目地をそろえる)




①のねじを右にまわすと外方向に、
左にまわすと内方向に動きます。

● 前後調整 (扉の前後の傾きを直す)



②のねじを右にまわすと後ろ方向に、
左にまわすと前方向に動きます。

● 上下調整 (扉の上下の片寄りを直す)



③のねじを回し、扉の上下調整を
します。



①②③以外のねじは緩めないでください。